



Unterstützungsabstände für STEGPLATTEN



Für Stegplatten sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximalen Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten Maß L) zu beachten, bei einer Flächenlast von 75 kg/m²:



Stegplatte Acrylglas 16/32

Plattenbreite [mm]	Plattenstärke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16-32	6000
1200	16	16-32	4000

Stegplatte Polycarbonat 16/32 - Hagelsicher ohne Einschränkung

Plattenbreite [mm]	Plattenstärke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16M	6000
1200	16	16M	3500

Stegplatte Acrylglas Breitkammer 16/96

Plattenbreite [mm]	Plattenstärke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16-96	3500
1200	16	16-96	2500

Stegplatte Polycarbonat 3-Fach Struktur

Plattenbreite [mm]	Plattenstärke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16-3	3500
1200	16	16-3	2000

Stegplatte Polycarbonat M-Struktur 25mm

Plattenbreite [mm]	Plattenstärke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	25	5M/25-20	7000
1200	25	5M/25-20	4500
980	25	7M/25-28	7000
1200	25	7M/25-28	5500

Stegplatte Polycarbonat X-Struktur

Plattenbreite [mm]	Plattenstärke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16X	3000
1200	16	16X	2500

Für M-Struktur Stegplatten sind bei der Breite 2100mm in der Plattenmitte Sparren vorzusehen! Die Pfetten- und Riegelabstände entsprechen dann den Angaben für die Plattenbreite von 980mm. Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500mm mit geeigneten Schrauben oder mit dem Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.

Stegplatte Polycarbonat

Plattenbreite [mm]	Plattenstärke [mm]	Typ	Maß L [mm]
700	6	6-6	1800
700	8	8-10	2500
700	10	10-10	5000
1050	10	10-10	1900

Für Doppelstegplatten sind bei der Breite 2100mm in der Plattenmitte bzw. dem Teilbereich Blindsparren vorzusehen! Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500mm mit geeigneten Schrauben oder mit dem Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.

Stegplatte Polycarbonat IQ-Relax

Plattenbreite [mm]	Plattenstärke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	5X/16-25	4200
1200	16	5X/16-25	3500
980	25	5M/25-20	7000
1230	25	5M/25-20	4500
1230	32	5M/32-20	4500
1200	25	7M/25-28	5500
1200	32	7M/32-28	6000

Für IQ-Relax Stegplatten sind bei statisch tragender Rundumauflage unter Verwendung des Komplettsystems mit mind. 20mm Glaseinstand oben genannte maximale Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung oben und Maß L) zu beachten.